

客户试样意见调查表

样品名称: 冷镶嵌环氧树脂/固化剂 CME-1

| 指标 | 客户使用观感 | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----|----|---------|-----|-----|-----|---|
| | 优 | 良好 | 还可以 | 不足 | 跟现用产品比较 | 比较好 | 差不多 | 比较差 | |
| 胶体颜色(无色程度) | | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 胶体透明度 | ✓ | | | | | | ✓ | | |
| 胶水气味 | | | ✓ | | | | | | ✓ |
| 混合胶水流动性 | | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 胶体有无气泡 | | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 无须辅助设备* | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| 室温固化时间* | ✓ | | | | | | ✓ | | |
| 室温固化硬度* | | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 胶体脱模性 | | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 与样品边缘间隙 | | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 操作方便性 | | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 抛光研磨效果 | | ✓ | | | | | | ✓ | |
| SEM 图片清晰度 | | ✓ | | | | | | ✓ | |

备注*: 本胶水室温固化无须辅助设备, 与其它胶水在同室温条件下比较.

客户意见及建议: 本款胶水, 配胶过程中有少量气味, 相比现在所用产品要稍差一点, 固化后没有气味; 其他效果差不多, 且气泡相比要少一点